

Krause

double échelle à marches

MONTO® SePro D®

accès double face, 2 x 4 marches à profil antidérapant (estrade incl.), hauteur 0,4 m, longueur de lisse 0,9 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 244229



double échelle à marches

- accès double face
- 2 x 4 marches à profil antidérapant (estrade incl.)
- hauteur 0,4 m
- longueur de lisse 0,9 m
- connexion marches/lisse sertissage hautement résistant
- Stabilité accrue grâce à assemblages articulés en acier
- application sûre grâce à sangles
- Embouts antidérapants en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- À l'état posé, hauteur 850 mm
- poids 4,4 kg






- qualité conforme à EN 131
- assurance qualité certification TÜV
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 8 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	connexion d'échelons/de longeron	serti
type d'échelle	double échelle à marches	équipement de sécurité échelle	sangles
matériau	aluminium	étrier de sécurité	non
utilisation	double face	protection contre l'écartement	oui
longueur de longeron	0,9 m	bac	non
hauteur	0,4 m	renfort	assemblages articulés en acier
profondeur d'estrade	250 mm	surface de longerons	anodisé
hauteur de travail	2,4 m	Pour escalier	non
nombre de marches	2 x 4	soubassement	Embouts antidérapants
type de marche/d'échelon	marches à profil antidérapant	norme	EN 131
hauteur	850 mm	certification	certification TÜV
rabattable	oui	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
roulant	non	garantie	8 années
main courante	non	Poids	4,4 kg

Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique, coloris bleu, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort