

Kappes

armoire d'atelier

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 1 niveau avec tablette en acier, 4 tiroir(s), avec plateau d'établi, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522528




Kappes Armoire à portes vitrées RasterPlan®

avec perforations et fentes

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier
- double porte battante vitrée
- portes à double paroi
- 1 niveau avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x100 mm
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %



- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec porte-étiquettes et cache transparent
- paroi arrière avec perforations et fentes
- avec plateau d'établi
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoïre	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoïre	armoïre d'atelier	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte à double battant	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1950 mm	soubassement	socle
largeur	1000 mm	matériau	acier
profondeur	600 mm	tablette réglable au pas	25 mm
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	tiroir réglable en hauteur	25 mm
type tablette/niveau	tablette en acier	surface de tablette	galvanisé
nombre de tiroirs	4 pièce	verrouillable	oui
nombre x hauteur tiroirs	4x100 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 100 mm	4 pièce	glissière	rail télescopique
capacité de charge de tiroir	110 kg	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
couleur du corps	gris clair // RAL7035	extension	100 %
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	extension tiroir	100 %
charge tablette	80 kg	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	162 kg

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge

