


Schrägsitzausführung aus Edelstahl

Gehäuse und Innenteile:	Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial:	FKM
Öffnungsdruck:	min. 0,2 bar
Betriebsdruck:	max. 40,0 bar
Mediumtemperatur:	-10 °C bis 230 °C
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis 230 °C
Betriebstemperatur:	-10 °C bis 230 °C
Gewinde:	G-Gewinde nach DIN EN ISO-228



220.05-ES



## Rückschlagventil

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	SW	B	L	Verschleißteilsatz Nr.
103832	220.01-ES	G 1/4	27	53,5	66,0	22.2235.4
103833	220.02-ES	G 3/8	27	53,5	66,0	22.2235.4
103834	220.03-ES	G 1/2	27	53,5	66,0	22.2235.4
103835	220.04-ES	G 3/4	32	68,0	76,0	22.2245.4
103836	220.05-ES	G 1	40	82,0	90,0	22.2255.4
103837	220.06-ES	G 1 1/4	50	97,0	110,0	22.2265.4
103838	220.07-ES	G 1 1/2	55	113,0	121,0	22.2275.4
103839	220.08-ES	G 2	70	131,0	151,0	22.2285.4

## Saugkorb für Rückschlagventile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Maschenweite	Passend für Rückschlagventil Artikel Nr.
103859	SKR-38	G 3/8	1	103833
103860	SKR-12	G 1/2	1	103834
103861	SKR-34	G 3/4	1	103835
103862	SKR-1	G 1	1	103836
103863	SKR-114	G 1 1/4	1	103837
103864	SKR-112	G 1 1/2	1	103838
103865	SKR-2	G 2	1	103839



Ähnliche Abbildung