

Fahrbare PE-Auffangwanne

für 2 x 220-Liter-Fass,
Auffangvolumen 225 l, Höhe x Breite
x Tiefe 1080 x 1420 x 870 mm, mit
Lochplatte aus Polyethylen,
Schiebebügel



Artikelnummer: 201325

Fahrbare Auffangwanne

für Fässer

Fahrbare PE-Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 220-Liter-Fass
- Auffangvolumen 225 l
- Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 1420 x 870 mm
- mit Lochplatte aus Polyethylen, Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Hochdruck-Polyethylen
Auffangwannentyp	Fahrbare PE-Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Lochplatte

Lagerort	unter Dach	Material Gitterrost	Polyethylen
Kapazität	2 x 220-Liter-Fass	Aufbauten	Schiebebügel
Auffangvolumen	225 l	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Gefahrstofffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	nein
Höhe	1080 mm	fahrbar	ja
Breite	1420 mm	Gewicht	64 kg
Tiefe	870 mm		

Zubehör

201328		Fassbock für Auffangwanne, für 1 x 60-/200-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 630 x 485 mm, aus Polyethylen
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525756		Gefahrensymbol, Symbol/Text: ätzende Stoffe, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm

525760



Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite
50 x 50 mm