



Jahre Garantie*

ANSMANN Unterbauleuchte M

Wiederaufladbare Unterbauleuchte M mit Bewegungssensor - verschiedene Farbtemperaturen wählbar - ideal für Schränke, Küche, Bad, Schublade, Flur, Treppe oder Theke

Features

- ANSMANN Unterbauleuchte M mit Bewegungssensor
- 3 verschiedene Farbtemperaturen wählbar (3000K / 4000K / 6500K)
- Integrierter Akku (Li-Po 3,7V / 600mAh) sorgt für ausreichend Energie - bis zu 1100 Aktivierungen
- Mit integriertem Bewegungs- und Dämmerungssensor - das Licht leuchtet somit nur bei Bewegungserkennung im Dunkeln
- Multifunktional: 3 verschiedene Farbtemperaturen wählbar
- Doppelclick des Tasters versetzt die Leuchte in den dauerhaften Leuchtmodus
- Langes Drücken dimmt die Leuchte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Bewegungssensor



Einstellbare Lichtverhältnisse



Stufenlos dimmbar



inklusive USB-Kabel



Wiederaufladbarer Li-Po Akku



Artikelnummer: 1600-0438
 Lieferumfang: Leuchte, Ladekabel, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 94054039900
 Verpackungseinheit: 50 (375 × 265 × 294 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	SMD LED			
Leistung Leuchtmittel	0,5 W			
Schutzart	IP20			
Stromversorgung	Li-Po 3,7V / 600mAh			
Leuchtmodi	Kaltweiß / Naturweiß / Warmweiß / Alle LEDs / Aus			
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Helligkeit	Leuchtdauer
	Kaltweiß	9 m	79 Lux	4 Std.
	Naturweiß	9 m	75 Lux	4,25 Std.
	Warmweiß	9 m	79 Lux	4 Std.
	Alle LEDs	9 m	90 Lux	3,75 Std.
Gehäusematerial	ABS + PC			
Farbe	weiß			
Verpackung	Karton			
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C			
Lagertemperatur	-10 - 45 °C			