

Artikelnummer: 97145

Kurzbeschreibung: Trappensteekwagen en apparatensteekwagen C-profiel, 3-puntige ster

Langbeschreibung: Trappensteekwagen en apparatensteekwagen C-profiel, 3-puntige ster: De praktische trap- en uitrustingsvrachtwagen voor gevoelige goederen. Met zijn extra uitrusting vermijdt deze trap- en werktuigwagen krassen op het oppervlak en maakt hij het moeilijker voor de goederen om eraf te glijden. Het trap- en uitrustingswagen C-profiel heeft een stevig gelaste stalen constructie met poedercoating in RAL 5010 gentiaanblauw. Het kan worden besteld met lucht- of massief rubberen banden of met een 3-sterren massief rubberen band met rollager. Zowel de C-profielstaanders met doorlopende rubberen strips met holle kamerprofiel als de extra met een rubberen mat beklede schep maken deze trap- en werktuigwagen een ideale hulp bij het transport van zware en gevoelige goederen. Onverpakte apparaten, koelkasten, meubels, etc. leunen zachtjes tegen elkaar aan, zodat krassen op het oppervlak worden verminderd en zijdelings wegglijden wordt bemoeilijkt. De schop van plaatstaal draagt tot 150 kg. En met de sterrenvanger kunnen zelfs vlakke reizen zonder problemen worden beheerst.

Technische details

- emmerbreedte: 450 mm
- Bladdiepte: 150 mm
- Blad van plaatstaal: t=4 mm
- Buitenafmetingen B x D: 660 x 520 mm
- Totale hoogte: 1150 mm
- Greephoogte: 1150 mm
- Stalen buis a^o: 26,9 x 1,75 mm
- Wiel a^o: 160 x 40 mm

Eigengewicht: 21 kg

