

## Piastre base • dim. esterne come i pallets DIN 55 201

1103.300



### Descrizione prodotto

#### Materiale




- Acciaio, temprato, rettificato

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno



\* Queste tolleranze valgono solo per l'esecuzione con i lati esterni lavorati.  
Distanza cave 70 ± 0,01.


### Caratteristiche


Sistema	a <sub>1</sub> x a <sub>2</sub>	Dimensioni				l <sub>1</sub> ±0,013	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	Per viti	y	Nr. di cave a T	■	Codice
		c	d	[mm]	[mm]									
V70	400 x 500	50	20	150	60/40	200	100			M12	12	5 x 7	69	1103.300


**Esempio di applicazione**











## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.