

## Informazione prodotto

# 02 07 200

## Pinza universale tipo forte

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- 35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali
- Con taglienti (durezza circa 63 HRC) per impieghi più duri
- Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato
- Taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione
- Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
- Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 63 HRC
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini

### Generico

Art. No.	02 07 200
EAN	4003773022299
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati ad immersione, collaudati VDE
Peso	380 g
Dimensioni	200 x 69 x 36 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,8 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 2,2 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 13,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	25,0 mm <sup>2</sup>
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori