

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 1200 kg, banden kunststof, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van kunststof

Artikelnummer: 502942



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 1200 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen
roltype	zwaarlastwiel	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	1200 kg	draadvangkappen	nee
banden	kunststof	naaflengte	60 mm
wiel-Ø	200 mm	naafboorgat	25 mm
materiaal velg	kunststof	wielbreedte	50 mm
wiellager	kogellager	gewicht	1,42 kg

