


bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris

Numéro d'article: 503399



Bac norme Europe

idéal pour les verres ou les pièces de production

bac gerbable norme Europe





- convient pour verres ou pièces usinées
- hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm
- hauteur intérieure 227 mm
- en polyéthylène
- en gris
- parois ajourés
- fond ajourés
- poignées ouvertes

Détails techniques




type de récipient	bacs gerbables	emboîtable	non
convient pour (produit/matériau)	verres // pièces usinées	structure de cloison	ajourés
norme européenne	oui	soubassement	ajourés
hauteur	240 mm	couvercle	non
hauteur intérieure	227 mm	dispositif de support	poignées ouvertes
longueur	600 mm	convient pour aliments	oui

largeur	400 mm	considération comme matière dang	non
matériau	polyéthylène	couleur	gris
gerbable	oui	Poids	2,05 kg

Accessoires

503404		Séparateur, pour réservoir Euronorm, hauteur x largeur x profondeur 57 x 560 x 364 mm, 15 compartiments, en polyéthylène
503405		Séparateur, pour réservoir Euronorm, hauteur x largeur x profondeur 57 x 560 x 364 mm, 24 compartiments, en polyéthylène
503406		Séparateur, pour réservoir Euronorm, hauteur x largeur x profondeur 57 x 560 x 364 mm, 40 compartiments, en polyéthylène
503410		châssis roulant, pour réservoir Euronorm, longueur x largeur 600 x 400 mm, structure en rouge, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
528205		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort