

Bauer benne roulante pour copeaux

hauteur x longueur x largeur 1290 x 1420 x 1340 mm, capacité 1 m³, force 300 kg, Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair, soubassement roulettes et fourreaux de fourche

Numéro d'article: 518698



Bauer Benne roulante pour copeaux avec fourreaux de fourche

benne roulante pour copeaux

- Pour vidage au niveau du sol et par chariot élévateur
- hauteur x longueur x largeur 1290 x 1420 x 1340 mm
- hauteur d'arête de renversement 870 mm
- capacité 1 m³
- force 300 kg
- poids 167 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 465 mm
- épaisseur de matériau 2 mm
- Ø de roue 250 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- encliquetage automatique de la sécurité de basculement à ressort
- étanche à l'huile et à l'eau
- robinet de vidange et tablette intermédiaire en tôle perforée (Ø de trou 3 mm, division 6 mm)
- Stabilité élevée grâce au renfort en fer plat
- Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair

- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes + poignée
- avec bandage caoutchouc plein
- 1 roulette pivotante à frein

Détails techniques

type de récipient	bennes basculantes	largeur des fourreaux de fourche	170 mm
capacité	1 m³	écartement fourreaux de fourche	465 mm
hauteur	1290 mm	robinet de vidange	oui
longueur	1420 mm	gerbable	non
largeur	1340 mm	emboîtable	non
charge	300 kg	poignée	poignée
hauteur d'arête de renversement	870 mm	considération comme matière dang	non
matériau	tôle	surface	laqué
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	couleur	bleu // RAL 5012
épaisseur de matériau bac de rét	2 mm	exécution couleur	bleu // RAL 5012
stabilité / renfort / entretoise	fer plat	couvercle	en accessoires (non compris)
fonction de basculement	manuellement	type de couvercle	couvercle rabattable
sécurité antibasculement	sécurité basculement à ressort	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
vidage au niveau du sol	oui	pneumatique	caoutchouc plein
possibilité de passage au-dessous	oui	Ø de roue	250 mm
soubassement	roulettes et fourreaux de fourche	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
hauteur des fourreaux de fourche	55 mm	Poids	167 kg

Accessoires

500416		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour bennes roulantes 1 m³, avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir