

stumpf

Pultschrank

Serie 2000

Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 500 x 500 mm, 1 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 530119



stumpf Werkzeugschrank Serie 2000

mit Wannentböden und Schubladen

Pultschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür
- mit Drehgriff
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- 2 Ebene(n) mit Wannentböden
- Traglast je Ebene 50 kg
- 1 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 25 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Schubladen höhenverstellbar
- mit Auszugssperre
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010

Enzianblau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Pult	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Pulttyp	Pultschrank	Material	Stahlblech
Türtyp	Flügeltür	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1310 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	500 mm	fahrbar	nein
Tiefe	500 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Unterbau	Sockel
Traglast Fachboden	50 kg	Oberfläche Boden	verzinkt
Schubladen Anzahl	1 Stück	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Schubladentraglast	25 kg	abschließbar	ja
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene	Griff	Drehgriff
Auszug Schublade	100 %	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Auszugssperre	ja	Gewicht	39 kg

Zubehör

521993		Schubladen für Werkstattschrank, in RAL7035 Lichtgrau
522035		Stahlboden für Werkstattschrank, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Traglast 30 kg, Aus Stahl
946363		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, In schwarz

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa
221318		Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau

221350		Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot