

## Euronorm-Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Inhalt 9,2 l, Aus Polypropylen in rot

VE 4 Stück

Artikelnummer: 509473



## Euronorm-Stapelbehälter

### für schwere Lasten

Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 100 x 360 x 260 mm
- Inhalt 9,2 l
- Traglast 45 kg
- Auflast 600 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in rot
- Wände durchbrochen ohne Eingrifföffnung, Boden geschlossen
- Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Mit Etikettenhalter an allen Seiten
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Behältertyp    Stapelbehälter

Beschriftungsfeld    Etikettenhalter an allen

			Seiten
Euronorm	ja	Bodenkonstruktion	geschlossen
Inhalt	9,2 l	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Höhe	120 mm	Traglast	45 kg
Länge	400 mm	Auflast	600 kg
Breite	300 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Innenhöhe	100 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Innenlänge	360 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Innenbreite	260 mm	rollenbahnggeeignet	ja
Material	Polypropylen	Tragevorrichtung	Tragegriffe
stapelbar	ja	Farbe	rot
nestbar	nein	Menge pro Bestelleinheit	4
faltbar	nein	Garantie	5 Jahre
Wandkonstruktion	durchbrochen	Gewicht	3,6 kg
Wand Ausstattung	ohne Eingrifföffnung		

## Zubehör

509423		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 80 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
509580		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, Länge x Breite 400 x 300 mm
509583		Klappdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, Länge x Breite 400 x 300 mm
509586		Etikett für Euronorm-Stapelbehälter, für Behälterhöhe 120 mm, in weiß

## Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung