

PREBENA®

www.prebena.de

**GERMAN
POWER**



DRUCKLUFTNAGLER
**OPTIWEAR-
TECHNOLOGY**
REVOLUTIONÄR
INNOVATIV

VERSCHLEISS OPTIMIERT

PREBENA®

www.prebena.de

Druckluftnagler 3GP-N65 für Stauchkopfnägel (Brads) Type N von 20 - 65 mm



OPTIWEAR- TECHNOLOGY

Höchste Leistung, optimale
Energieausnutzung und lange
Lebensdauer

- Optimierte Verschleisssteile
- Wartungsfreundlich
- Leichtgängiges Auslösesystem
- Geräusch- und vibrationsarm
- Schnelle Schussfolge
- Hohe Einschlagskraft
- Niedriger Luftverbrauch
- Rückschlagfrei



Technische Daten:

Gewicht: 1,85 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,18 l/Nagelung
Abmessungen: L 295 x B 70 x H 310 mm

Anwendungsbeispiele:

Sockelleisten, Sichtschalung, Traufenschalung,
Schienen, Leisten, Bleche, Holzzäune
und vieles mehr

- Optimales Handling für einen vielseitigen Arbeitseinsatz
- Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort
- Anwenderfreundlicher Auslösehebel
- Praktischer Magazinverschluss
- Kontaktauslösung
- Leerschussicherung
- Tiefeneinstellung
- Schnellverschluss des Werkzeuges
- Abdruckschutz
- Gürtelhaken
- Ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- Abluft verstellbar
- im Kunststoff-Transportkoffer

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20 - 26 • D-63679 Schotten • ☎ 06044/9601-0 • 📠 06044/9601-820 • info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Ewige Weide 8 • D-22926 Ahrensburg • ☎ 04102/4952-0 • 📠 04102/4952-70 • info@prebena-ahr.de