

Artikelnummer: 305072

Kurzbeschreibung: Schaar-hefwagen GPL

Langbeschreibung: Hefwagen met scharen GPL: Met de GPL-schaarheftruck zorgt u voor ergonomie op de werkplek. Door pallets op te tillen, tilt u uw werkgebied op een comfortabele hoogte. De GPL-schaarheftruck kan gemakkelijk met het voetpedaal worden opgetild. Een gecontroleerde daling is mogelijk door middel van de draaiknop.

- 1.000 kg Laadvermogen
- Hefhoogte: tot 830 mm.
- lift over het voetpedaal
- verlaging via handgreep
- extra trekstang voor het manoeuvreren
- PU-banden (PU/PU single)
- hoogwaardig vakmanschap, voor professioneel en continu gebruik
- hoogwaardige poedercoating
- onderhoudsarm ontwerp
- inclusief plaatstalen platform
- Slagbereik (h): 88 mm - 8300 mm - 8300 mm
- vorklengte: 1107 mm
- Afstand tussen de vorken (b): 526 mm
- Draaicirkel (Wa): 1.364 mm
- Totaal gewicht (kg): 150 kg
- Totale afmetingen: L 1650 x B 693 x B 693 x H 1307 mm.

