

**Artikelnummer:** 95478

**Kurzbeschreibung:** Platformladder, Vario Alu, 9 treden

**Langbeschreibung:** Platformladder, Vario Alu: [ul]<li>a'©a'©nzijdig oploopbare en inklapbare platformladder met innovatief stabiliseringssysteem</li><li> groot platform (650 x 600 mm) van geribbeld aluminium</li><li> verschillende dwarsstangen en verzwaringen maken het mogelijk om veilig op grote werkhoogte te werken bij een gering grondoppervlak</li><li> geribbelde, 80 mm diepe treden voor veilig oplopen</li><li> de oplossing voor gebruik in magazijnpaden met een geringe breedte en werkhoogtes van meer dan 4 m bij 280 mm breedte</li><li> incl. ballast</li>[ul]<b>Uitvoering:</b>[ul]<li> 5 treden incl. platform</li><li> platformhoogte: ca. 1,10 m</li><li> werkhoogte: tot 3,10 m</li><li> totale hoogte + leuning: ca. 2,10 m</li><li> grondoppervlak: ca. b 0,82 x l 1,23 m</li><li> gewicht zonder ballast: ca. 37 kg</li><li> ballast: 20 kg</li>[ul]

