

Artikelnummer: 156756

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8000, fahrbar, absenkbar, Ablageboden, B 2000 x T 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8000, fahrbar, absenkbar, Ablageboden, Breite von 750 bis 2000 mm: In dieser Ausführung ist die Werkbank Serie 8000 fahrbar und absenkbar. Dabei hat die Werkbank Serie 8000 einen Stahlblech-Ablageboden und ist wahlweise in einer Breite von 750 mm bis 2000 mm verfügbar. In dieser Ausführung ist die Werkbank Serie sowohl fahrbar und hat ein absenkbares Fahrgestell. Dabei steht die Werkbank Serie 8000 aus Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr und trägt eine Flächenlast von 1250 kg. Bei ausgefahrenem Fahrgestell liegt die maximale Traglast bei 450 kg. Das Fahrgestell hat je zwei Bock- und Lenkrollen sowie einen rechts angebrachten Excenterhebel. Mit diesem kann das Fahrgestell ein- wie ausgeklappt werden. Die Arbeitsplatte der Werkbank Serie 8000 ist 40 mm stark und in Buche-Massiv. Die Oberfläche ist geschliffen und geölt. Zudem ist die Werkbank mit einer, 620 mm hohen Stahlblech-Ablageboden ausgestattet. Die Werkbank Serie 8000 ist in den Breiten 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm und 2000 mm bestellbar. Sie wird vollständig montiert geliefert. Im Lieferumfang enthalten ist ein Bügelgriff, der bei Bedarf angebracht werden kann. Weitere Details: Fahrbar Absenkbares Fahrgestell Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Stahlblech-Ablageboden, Fachhöhe 620 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel ein- und ausgeklappt werden kann Excenterhebel rechts, in beiden Positionen senkrecht Arbeitsplattenstärke: 40 mm Flächenlast: max. 1250 kg, max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell Material: Buchenholz Material Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet Lieferung: komplett montiert Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



EAN/GTIN: 4040376991225