


## hofs rayonnage modulaire - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1060 x 800 mm, charge max. par tablette 200 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation à un côté, montants avec revêtement plastique en RAL2004 orangé pur, niveaux galvanisés

Numéro d'article: 917514



hofs  
REGALSYSTEME



Made in  
Germany



## hofs Rayonnage sans boulons

### Rayonnage de départ

- Rayonnage pour utilisation bilatérale
- Rayonnage de qualité très stable et robuste

Tablettes :

- Tablettes latérales posées sur échelles
- Tablettes avec rebords de 40 mm, rebord de sécurité avec triple pli en longueur et rebord à angle droit en profondeur



- Surface des tablettes galvanisée

Montants :

- Aucun croisillon n'est nécessaire grâce aux traverses de renfort
- Supports en tube carré munis de fentes sur les 4 côtés
- Montants et traverses finition peinture époxy

Livraison :

- Rayonnage de base avec 4 supports. Nombre de tablettes et de traverses indiqué dans l'offre

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Label de contrôle / Contrôlé conformément à :

Assurance qualité par examen du matériau, de la structure et de la statique (RAL-RG 614/1)(H44)

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Marquage :

- Les rayonnages à alimentation manuelle uni ou bilatérale dont la hauteur est comprise entre 2500 et 4000 mm doivent être chevillés au sol

Instruction de montage :

- Montage simple et rapide sans outils grâce aux raccords emboîtables

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge




Sur demande :

- Conception CAO
- Couleur RAL 7035 gris clair sur demande



## Détails techniques




type de meuble	rayonnage	équipement plateau	pli de sécurité
type de rayonnage	rayonnage modulaire	utilisation	à un côté
rayonnage modulaire	rayonnage sans boulons	type de soubassement	tablette en acier
champ de rayonnage	rayonnage départ	surface de tablette	galvanisé
convient pour (secteurs)	entrepôt et atelier	surface de montant	a. revêt. plastique
matériau	acier	surface de traverses	a. revêt. plastique
hauteur	3000 mm	angle d'installation	droit
largeur	1060 mm	stabilité / renfort / entretoise	traverses longitud.
profondeur	800 mm	couleur de montant	orangé pur   RAL2004
charge maxi par tablette	200 kg	couleur de traverse	orangé pur   RAL2004
charge maxi par élément	2000 kg	livraison	démonté
tablettes	7 pièce	certification	GS   label de qualité RAL
largeur de compartiment	1025 mm	garantie	5 ans
profondeur de compartiment	800 mm	Poids	97,19 kg
tablette réglable au pas	50 mm		

## Accessoires

917875		rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1025 x 800 mm, charge max. par tablette 200 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation à un côté, montants avec revêtement plastique en RAL2004 orangé pur, niveaux galvanisé
917955		tablette pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1025 x 800 mm, pour une charge max./tabl. de 200 kg, la tablette est enveloppant la lisse, avec pli sur tous les côtés, en acier, galvanisé
918244		rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1325 x 800 mm, charge max. par tablette 200 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation à un côté, montants avec revêtement plastique en RAL2004 orangé pur, niveaux galvanisé

## Cela s'adapte aussi ...

148484		escabeau industriel, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), marche supérieure double marche ultra profonde, bord avant estrade rembourré, hauteur 0,8 m, longueur de lisse 1,63 m, en aluminium
324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune

503215		<p>chariot pliable, force 60 kg, avec 2 plateau(x), tablettes en plastique, avec bac pliable, châssis en gris/vert, hauteur x longueur x largeur 1025 x 890 x 550 mm, avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique</p>
526019		<p>système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir</p>
763239		<p>bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, parois plein, tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort</p>