


Vakuumsauger-Halter ESH-HA-4-QS

Teilenummer: 189199

FESTO

ohne Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmutter.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Volumen | 0,719 cm ³ |
| Einbaulage | senkrecht |
| Konstruktiver Aufbau | Vakuumanschluss oben |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 4 |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 30 g |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Saugerbefestigung | M6 |
| Vakuumanschluss | QS-6 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Halter | POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl |