

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Artikelnummer: 343404



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 205 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transporttoestelwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	wiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	205 kg	naafboorgat	20 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	50 mm
wiel-Ø	200 mm	loopvlak eigenschap	niet-strepend
materiaal velg	kunststof	kleur velg	zwart
wiellager	glijlager	gewicht	1,18 kg

geschikt voor vloertype glad/effen, ruw/effen

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken