

regalwerk stelling voor spaanplaten - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x
1285 x 326 mm, veldlast 2000 kg /
vaklast 250 kg, 7 niveau(s) met
houten vloer / 6 ordnerhoogtes,
gebruik eenzijdig - ontworpen voor
plaatsing tegen een wand,
staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
traversen met
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 525229

regalwerk Inhaakstelling van spaanplaat

Aanbouwstelling

regalwerk stelling voor spaanplaten - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1285 x 326 mm
- veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 1285 x 300 mm
- 7 niveau(s) met houten vloer / 6 ordnerhoogtes
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- Met metalen wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand met voorgemonteerd staanderframe voor snelle,

schroefloze insteekmontage

- GS-getest, RAL-keurmerk





Technische details

meubeltype	stelling	stabiliteit/versteving/schoren	stabiliteitsliggers
stellingtype	stelling voor spaanplaten	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	materiaal	staal
stellingveld	aanbouwveld	stelling uitrusting	legborden, zijwanden
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakbreedte	1285 mm
hoogte	2500 mm	vakdiepte	300 mm
breedte	1285 mm	ordnerhoogtes	6 stuks
diepte	326 mm	staanderframe uitvoering	Met metalen wand
legborden / schappen aantal	7 stuks	oppervlak standaard	verzinkt
vaklast	250 kg	oppervlak traversen	verzinkt
veldlast	2000 kg	kleur uitvoering	verzinkt
legbord-/niveautype	houten vloer	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	levering	voorgemonteerd
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus montage	lengteliggers ingehangen, legbord ingelegd	gewicht	71,17 kg

Gerelateerde Producten

525225		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 875 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 7 niveau(s) met houten vloer / 6 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525227		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1005 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 7 niveau(s) met houten vloer / 6 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525231		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1695 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 7 niveau(s) met houten vloer / 6 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525251		middenaanslag, voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte 1285 mm, van staal
525256		achterste aanslag, voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte 1285 mm, van staal
525258		vakverdeler, voor inhaakstelling, diepte 300 mm, van staal
525367		houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 1285 x 300 mm, dikte 16 mm, voor een vaklast van 250 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van hout in decor natuur

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg