

MAUL

LED-Tischleuchtenaufbau

MAULjuvis

Geeignet für höhenverstellbare Schreibtische, 3 x LED, 80 W, Leuchtmittel (LED-Platinen) nur durch fachkundiges Personal austauschbar, Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1920 Lux, Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 64 kWh / 1.000 h, Stufenlos dimmbar und mit Bewegungs- und Tageslichtsensor, Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 15 - 95 mm, Aus Aluminium in schwarz



Artikelnummer: 254831

LED-Tischleuchtenaufbau





- Geeignet für höhenverstellbare Schreibtische
- 3 x LED, 80 W, Leuchtmittel (LED-Platinen) nur durch fachkundiges Personal austauschbar
- Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1920 Lux
- Die angegebene Beleuchtungsstärke gilt bei einem Messabstand von 85 cm
- Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 64 kWh / 1.000 h
- Stufenlos dimmbar und mit Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Leuchtenkopf mit ca. 50 % Abstrahlung nach oben und unten und Diffusor
- Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 15 - 95 mm

- Aus Aluminium in schwarz
- Das Produkt wird in einer umweltschonenden und recycelbaren Verpackung geliefert
- 2 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Bürohelfer | Leuchten | Energieeffizienzklasse Zusatz | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle |
| Leuchtentyp | LED-Tischleuchtenaufbau | Brenndauer | 20000 h |
| Aufstellung/Montage | Klemmfuß | Leuchte Funktion | Stufenlos dimmbar, Bewegungs- und Tageslichtsensor |
| geeignet für (Produkt/Material) | höhenverstellbare Schreibtische | dimmbar | ja |
| Spannweite Klemmfuß | 15-95 mm | Leuchtenkopf Ausstattung | ca. 50 % Abstrahlung nach oben und unten |
| Arm neigbar | nein | Lupe | nein |
| Leuchtmitteltyp | LED | drehbar | nein |
| Leuchtfarbe | neutralweiß | Höhe | 1200 mm |
| Farbtemperatur | 4000 Kelvin | Material | Aluminium |
| Beleuchtungsstärke | 1920 Lux | Länge Leuchtenkopf | 610 mm |
| Lichtstrom | 9059 Lumen | Breite Leuchtenkopf | 280 mm |
| Leuchtmittel Anzahl | 3 Stück | Kabellänge | 2,5 m |
| Energieeffizienzklasse | D | Farbe | schwarz |
| Gewichteter Energieverbrauch | 64 kWh / 1.000 h | Zertifizierung | GS // TÜV |
| LED | ja | Garantie | 2 Jahre |
| Leistung Leuchtmittel | 80 W | WEEE-Geräteart | Lampen KAT 3 |
| Leuchtmittel austauschbar | durch Fachpersonal austauschbar | Gewicht | 8,367 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 217255 |  | Sicherheitsschere, Klingenlänge 56 mm |
| 223624 |  | Schubladenbox, 5 Schublade(n), passend für DIN A4/DIN C4/Folio, Höhe x Breite x Tiefe 292 x 280 x 356 mm, aus ABS in weiß |
| 225654 |  | Stiftköcher, 4 Fächer, Höhe x Durchmesser 105 x 110 mm, aus Kunststoff (recycelt) matt in lichtgrau |
| 239219 |  | Wanduhr, Funkuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen und Strichen mit 57 mm großen Ziffern, Anzeige analog, Automatische Synchronisation, automatische Zeitumstellung, Durchmesser 470 mm, Gehäuse aus Kunststoff in schwarz, Spannungsversorgung über Batterie 1x1,5V (AA) |