

## Gmöhling Fahrgestell G®-DOLLY C 915

Für Alu-Transportkasten, Ladefläche  
Länge x Breite 580 x 380 mm,  
Ladehöhe 150 mm, Gestell aus  
Aluminium, 2 Lenk- und 2 Bockrollen



**GMÖHLING**



Artikelnummer: 493098

### Fahrgestell

- Für Alu-Transportkasten
- Ladefläche Länge x Breite 580 x 380 mm
- Ladehöhe 150 mm
- Gestell aus Aluminium
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Mit Vollgummi-Bereifung

### Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material	Aluminium
Rollertyp	Fahrgestell	Lenkstange	nein
für Behältertyp	Transportbehälter	Bereifung	Vollgummi
Ladehöhe	150 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	580 mm	Gewicht	4 kg
Ladeflächenbreite	380 mm		

### Zubehör

510958



Griffbügel, für Fahrgestell, aus Aluminium eloxiert

