



Beispiel

Bestellzeichen: AB 121614
Artikelnummer: 7083730
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058836
E-Nummer:
Finland: 3435478
Dänemark: 8212003499

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Auswertung: |
|---------------------------------|--------------------------|--------|------|--|
| mm: | 160 | 120 | 140 | Schutzart (EN 60529): IP 66/67 |
| inch: | 6.3 | 4.7 | 5.5 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07 |
| Materials: | | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert |
| Material: | ABS | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja |
| Unterteilfarbe: | RAL 7035 | | | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB |
| Deckelfarbe: | RAL 7035 | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650 |
| | Rostfreier Stahl | | | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Deckelschraubenmaterial: | | | | Zertifikate: |
| Dichtungsmaterial: | Polyurethan | | | Gost R |
| Temperatur Bereich: | | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 80 °C | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 60 °C | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 175 °F | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 140 °F | | | |
| Zubehör: | | | | |
| TM 1216 | Montageplatte | | | |
| TRM 0816 | Tragschiene TS 15 | | | |
| MIV 10 | Tragschiene TS 35 | | | |
| TRH 1216 | Tragschiene TS 35 | | | |
| TF 28037 | Befestigungsglasche | | | |
| TH A | Plastik-Scharniere, grau | | | |

