

# Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, ressort renforcé, avec frein-filet

Description de l'article/illustrations du produit

KIPPlack

## Description

### Matière :

Corps en acier classe de résistance 5.8.

Doigt d'appui en acier.

Ressort en acier à ressort cl. D.

Frein-filet en nylon.

### Finition :


Bruni. Doigt d'appui trempé.

### Indication de dessin :

L2 = ~2x pas



## Dessins



## Aperçu des articles

### Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, ressort renforcé, avec frein-filet

Référence	D	D1	H	L	L1	N	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N	Couple de serrage env. Nm	Couple de dévissage env. Nm
K0323.206	M6	2,7	2	14	7	1	11	25	0,44	0,21
K0323.210	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	20	54	1,36	0,62
K0323.205	M5	2,4	2	12	6	0,8	9	25	0,12	0,08
K0323.208	M8	4	2	16	8	1,2	22	43	1,1	0,38
K0323.212	M12	6	3,5	22	10	2	36	94	2,11	1,41
K0323.216	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	60	110	3,99	3,05

**Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, ressort renforcé, avec  
frein-filet**

Aperçu des articles

---