

PRODUKTDATENBLATT

XT69 MULTI

PROLINE ●●●○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41 

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug
- Geringer Kantenausbruch

Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

 Ideal für antriebsschwache Maschinen



Typenbezeichnung	XT69 MULTI
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	211203
GTIN	4011890124079
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Bruttopreis o. MwSt.	1,47 EUR
Gewicht	0,032 kg
Produktabmessung	125 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Fliesen/Keramik NE-Metalle Stein Stahl Edelstahl Allround
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	ALLROUNDER HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Gehörschutz Atemschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten Kein Seitenschleifen Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Fahrzeugbau Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Containerbau Rohrleitungsbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	49AC46R9BF14639
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124086
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm

Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,795 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE