

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	81243
Artikelbezeichnung:	Rohrbürste
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	40 02403 81243 9
Artikelmaße:	
Länge in mm:	500
Breite in mm:	40
Höhe / ø in mm:	40
Artikelgewicht in kg:	0,08
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	weiss

Besatzmaterial:	Polyester PBT
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	120
Durchmesser in mm:	0,5
Härte:	mittel
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	grün
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	140 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	V2A-Draht
Stielverbindung:	

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte Mineralsäuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	beständig
schwache Laugen:	bedingt beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	81243
Verpackungseinheit:	10
Verpackungsart:	
Karton:	
Beutel:	X
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	
Karton:	
Beutel:	X
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	0,9
Rauminhalt in cdm:	5,8
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	550
Breite in mm:	350
Höhe in mm:	30

Versandeinheit:	100
Gewicht in kg:	9,3
Rauminhalt in cdm:	65,2
Versandeinheitsmaße:	
Länge in mm:	575
Breite in mm:	405
Höhe in mm:	280
Versandeinheit pro Lage:	
Karton:	4
Stück:	400
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	24
Stück:	2400

Sonstiges:	im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich
	HACCP
	F.E.I.B.P.