

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein



force 150 kg, diamètre 50 mm, longueur moyeu 36 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en Acier, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243649

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein

- force 150 kg
- diamètre 50 mm
- longueur moyeu 36 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en Acier
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	Diamètre du trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	150 kg	frein	frein total
pneumatique	polyuréthane	pare-fils	non

Diamètre de roue	50 mm	Longueur de moyeu	36 mm
matériau de jante	Acier	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,5 kg