

## dolly

draagvermogen 800 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1350 x 950 mm,  
platform doorbroken, platform van  
metaal, met hoekframe, constructie  
van metaal galvanisch blauw  
verzinkt, 4 zwenkwielen. 2  
zwenkwielen met rem, Met elastiek-  
banden op aluminium-velg



Artikelnummer: 219888

## Laadbord

dolly

- draagvermogen 800 kg
- laadvlak lengte x breedte 1350 x 950 mm
- lengte x breedte 1350 x 950 mm
- platform doorbroken
- platform van metaal, met hoekframe
- constructie van metaal galvanisch blauw verzinkt
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met elastiek-banden op aluminium-velg
- wielnaaf met kogellager

## Technische details

transporttoestel	dolly	stuurstang	nee
type roller	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	800 kg	banden	elastiek
lengte laadvlak	1350 mm	materiaal velg	aluminium
breedte laadvlak	950 mm	wiellager	kogellager
platform constructie	doorbroken	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem

materiaal platform	metaal	diameter wiel	125 mm
platform uitrusting	hoekframe	lengte	1350 mm
materiaal onderstel	metaal	breedte	950 mm
oppervlak	galvanisch verzinkt	gewicht	31 kg