

Gmöhling bac de collecte de dossiers en aluminium

hauteur x longueur x largeur 840 x 1050 x 700 mm, capacité 415 l, parois avec nervures sur le pourtour, fond plein, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



GMÖHLING



Numéro d'article: 521978

Gmöhling Bac de collecte de dossiers

bac sur roulettes renforcé

bac de collecte de dossiers en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 840 x 1050 x 700 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 650 x 1000 x 640 mm
- capacité 415 l
- parois avec nervures sur le pourtour
- fond plein
- couvercle à charnière avec fente avec sangles, fente anti-retour
- verrouillable avec tendeur a. serrure à cylindre
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- poignées

Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	Longueur de fente d'introduction	420 mm
modèle	bac sur roulettes renforcé	Largeur de fente d'introduction	27 mm
norme européenne	non	gerbable	non
capacité	415 l	finition paroi	nervures sur le pourtour
matériau	aluminium	soubassement	plein
convient pour (produit/matériau)	dossiers, données et autres papiers	convient pour aliments	non

hauteur	840 mm	considération comme matière dang	non
hauteur intérieure	650 mm	dispositif de support	poignées
longueur	1050 mm	emboîtable	non
longueur intérieure	1000 mm	possibilité de passage au-dessous	non
largeur	700 mm	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur intérieure	640 mm	système de fermeture	tendeur a. serrure à cylindre
couvercle	oui	nombre de fermetures	2 pièce
type de couvercle	couvercle à charnière avec fente	Poids	25 kg
équipement couvercle	sangles, fente anti-retour		

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion