

fetra

materiaalstandaard

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 605 x 405 mm,
platform van staal, met afrolrand,
platform recht, onderstel met slag-
en krasvaste poedercoating in
RAL5007 briljantblauw, hoogte 720 -
995 mm, met TPE-banden

Artikelnummer: 911336



fetra
Transportgeräte



fetra Materiaalstandaard

Draagvermogen 150 kg

materiaalstandaard

- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 605 x 405 mm
- platform van staal, met afrolrand
- platform recht
- staalconstructie, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- hoogte 720 - 995 mm
- niveaus per 25 mm verstelbaar
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 75 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig

- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	75 mm
type wagen	materiaalstandaard	wiellager	glijlager
draagvermogen	150 kg	elektrisch geleidend	nee
lengte laadvlak	605 mm	materiaal	staal
breedte laadvlak	405 mm	materiaal verwerking	gelast
etages aantal	1 stuks	levering	gedemonteerd
etage-inrichting	recht	euronorm	nee
hoogte	720-995 mm	constructies	geen
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	wagen uitrusting	excl. uitrusting
etagetype	staalplaat	in-/uitklapbaar	nee
materiaal platform	staal	wielstand	rechthoekig
platform uitrusting	afrolrand	oppervlak	m. poedercoating
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	kleur	briljantblauw // RAL5007
wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem	gewicht	15 kg
banden	TPE		