


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
118-04800

T30ROS



Categoría de productos	Bridas para Cables de Aislante Fino
Familia de productos	Serie OS
Material	Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)
Color	Negro (BK)
Ancho (W)	3,4 mm
Apli. Ø max.	35,0 mm
Apli. Ø min.	1,6 mm
Cierre Reutilizable (Si/No)	No
Contenido	100 Pzas
Contenido del paquete embalado en	Pack
Espesor (T)	1,2 mm
Estabilizado UV (Si/No)	No
Flamabilidad	UL94 V2
Herr. Aplic.	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Libre de Halógenos	Si
Long. (L)	145,0 mm
Mín.F. Tensión	135 N
Peso	0,000699 kg
Rango de Aplicación	Uso Externo y Alta Temperatura
Serrado	Dentado Externo
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +105 °C
Variante	Dentado Externo

