

[ LED-Leuchte LE-xxx-SL 230 Volt ]  
 [ LED light LE-xxx-SL 230 Volt ]



**LE-150-SL, LE-300-SL, LE-450-SL und LE-600-SL**

- 3 versch. Längen mit Schraubbefestigung
- Feste 2 mtr. Anschlussleitung und Ein/Aus-Taster

**LE-150-SL, LE-300-SL, LE-450-SL and LE-600-SL**

- 3 different lengths with screw fixing
- Fixed 2 mtr. connection cable and switch on/off

**TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA**

| Bezeichnung Type   | LE-150-SL                                 | LE-300-SL                                 | LE-450-SL                                 | LE-600-SL                                 |
|--|---|---|---|---|
| Artikelnummer Part number                                    | <b>72 15E 18SL</b>                        | <b>72 30E 18SL</b>                        | <b>72 45E 18SL</b>                        | <b>72 60E 18SL</b>                        |
| Betriebsspannung<br>Operating voltage                        | 230 V AC                                  | 230 V AC                                  | 230 V AC                                  | 230 V AC                                  |
| Leistungsaufnahme<br>Power input                             | 5 W                                       | 10 W                                      | 15 W                                      | 20 W                                      |
| Stromaufnahme<br>Amperage                                    | 22 mA                                     | 43 mA                                     | 65 mA                                     | 86 mA                                     |
| Lichtleistung<br>Luminosity                                  | 320 lm                                    | 685 lm                                    | 1050 lm                                   | 1450 lm                                   |
| Beleuchtungsstärke<br>Illumination                           | 430 lx@0,5m<br>150 lx@1m                  | 680 lx@0,5m<br>250 lx@1m                  | 910 lx@0,5m<br>340 lx@1m                  | 1150 lx@0,5m<br>430 lx@1m                 |
| Farbtemperatur<br>Color temperature                          | 6.000 K                                   | 6.000 K                                   | 6.000 K                                   | 6.000 K                                   |
| Schutzart<br>Degree of protection                            | IP54                                      | IP54                                      | IP54                                      | IP54                                      |
| Schutzklasse<br>Protection type                              | I   | I   | I   | I   |
| Lebensdauer [Std. bei 20 °C]<br>Service life [h at 20 °C]    | 50.000 h                                  | 50.000 h                                  | 50.000 h                                  | 50.000 h                                  |
| Gehäusematerial<br>Housing material                          | Aluminium / Plastik<br>Aluminum / Plastic | Aluminium / Plastik<br>Aluminum / Plastic | Aluminium / Plastik<br>Aluminum / Plastic | Aluminium / Plastik<br>Aluminum / Plastic |
| Gewicht<br>Weight  | 212 gr.                                   | 298 gr.                                   | 348 gr.                                   | 458 gr.                                   |
| Max. Luftfeuchtigkeit [% rF]<br>Max. humidity [% rH]         | 90 %                                      | 90 %                                      | 90 %                                      | 90 %                                      |
| Einsatztemperatur [ °C]<br>Operating temperature [°C]        | -20 °C ... +60 °C                         | -20 °C ... +60 °C                         | -20 °C ... +60 °C                         | -20 °C ... +60 °C                         |
| Umgebungstemperatur (Lager)<br>Ambient temperature (storage) | -40 °C ... +85 °C                         | -40 °C ... +85 °C                         | -40 °C ... +85 °C                         | -40 °C ... +85 °C                         |
| Zulassungen<br>Approval                                      | CE  | CE  | CE  | CE  |


## EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Schraubbefestigung
- Optionale Magnetbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend, lange Lebensdauer

## FEATURES


- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Screw fastening
- Optional magnetic fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

## ABMESSUNGEN DIMENSIONS



| Bezeichnung | Type | L1  | L2  |
|-------------|------|-----|-----|
| LE-150-SL   |      | 185 | 170 |
| LE-300-SL   |      | 365 | 350 |
| LE-450-SL   |      | 490 | 475 |
| LE-600-SL   |      | 650 | 635 |

Alle Maße in mm All dimensions in mm





## LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben

## DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

| Bezeichnung | Type | Beschreibung   | Description   | Artikelnummer | Part number   |
|-------------|------|--|---|---------------|---|
| S-K         |      | Türpositionsschalter mit Adapter und Befestigungsschrauben                             | Door position switch with adaptor and fastening screws                                    | 72 00K 000    |  |
| HaMag       |      | sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4, Durchmesser 22mm | very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4 | 72 MAG D22    |  |