

# LLDPE MANUAL STRETCHFILM

## TECHNICAL INFORMATION

### LLDPE Kézi strechfólia

#### Technikai adatlap

| Properties<br>Tulajdonságok                                                                | U.o.M<br>M.e.      | Value<br>Érték | Tolerance<br>Tolerancia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| Tensile stress at break<br>Szakítószilárdság                                               | %                  | < 250          | -                       |
| Guaranteed pre-stretch<br>Garantált előnyúlás                                              | %                  | 160            | ± 10%                   |
| Dart drop impact resistance<br>Ejtő szilárdság                                             | kg                 | 1,50           | ± 10%                   |
| Retention force before stabilization of load<br>Visszatartó erő a rakomány rögzítése előtt | kg                 | 1,45           | ± 10%                   |
| Retention force after stabilization of load<br>Visszatartó erő a rakomány rögzítése után   | kg                 | 1,10           | ± 10%                   |
| Cling level<br>Tapadás                                                                     | gr                 | < 33           | -                       |
| Sound level<br>Hangszint                                                                   | dB                 | < 90           | -                       |
| Density<br>Sűrűség                                                                         | gr/cm <sup>3</sup> | 0,892          | ± 2%                    |

| Standard                | Thickness<br>Vastagság | Elongation<br>strength<br>Előnyúlás | Width<br>Szélesség | Core<br>Cséve | Gross roll<br>weight<br>Bruttó tekercs<br>súly | Rolls/ Pallet<br>Tekercs/raklap |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|                         | MY                     | %                                   | mm                 | kg            | kg                                             |                                 |
|                         | 20                     | 160                                 | 500                | 0,35          | 2,10                                           | 300                             |
| Tolerance<br>Tolerancia | +/- 3 %                |                                     |                    |               |                                                |                                 |