


PRODUKTDATENBLATT

VKS KN

TOPLINE ●●●

Form 1



- Optimal in Kehl­nähten
- Dekoratives Schliffbild
- Hohe Lebensdauer

Vlies-Kompaktscheibe für die Bearbeitung in engen Stellen und Kehl­nähten. Härtegrad: 3/4 medium; 6/7 hart.



Optimale Drehzahl 3.600-4.000 U/min



Typenbezeichnung	VKS KN
Artikelbezeichnung 1	Vlieskompaktscheibe
Artikel-Nr.	305975
GTIN	4011890096802
Inhaltsmenge	5
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,054 kg
Produktabmessung	150 x 6,4 x 25,40
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	6,4 mm
Bohrung	25,40 mm
Form Langversion	Schleifscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 1
Körnung Vlies	35-fine
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
maximale Drehzahl	5000 U/min
optimale Drehzahl	3700 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK07
Produktkategorie-Text	PW
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890123607
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	160 mm
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	75 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,540 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT