



Description:

Nourrice à col large 6 litres, couleur naturelle en polyéthylène incassable (PEHD), modèle professionnel pour applications multiples (article remplaçant réf. 817100 avec de nouvelles dimensi

- très grand orifice (Ø 88 mm) pour un remplissage, une vidange et un nettoyage simples
- raccord fileté à col large imperdable et scellable
- peut également être très bien utilisé comme bidon de décantation
- avec rainures au sol pour une manipulation sûre
- avec petit bec verseur supplémentaire (Ø 18 mm) et embout de sortie
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- protection UV pour une grande longévité
- avec ouverture fermée à l'aide d'un bouchon fileté pour le vissage de robinets de vidange et de vannes coudées (filetage large 22 mm)
- sur demande : fabrication spéciale sans ouverture avec bouchon fileté, garnissage, étiquetage, mise à l'échelle et couleur personnalisées possibles
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 88 (18) mm / a = Ø de filetage extérieur = 105 (24) mm
- p = profondeur = 132 mm l = largeur = 264 mm (277 mm avec couvercle) h = hauteur = 287 mm (296 mm avec couvercle)

Informations:

Article

Numéro d'article	817110
GTIN	4007228817119
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	6

Couleur	naturel
Volume en l	6
Poids (kg)	0,62
T x B x H (mm)	132 x 277 x 296

Suremballage

Contenu en morceaux	6
T x B x H (mm)	800 x 290 x 394

Poids par récipient (kg)	4,22
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	20
Nombre de couches	5
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,12

Carton par étage	4
Poids (kg)	104,4