

Reflex EFHR 10,0, Elektro-Flanschheizkörper für Trink- & Heizwasserspeicher

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	EFHR 10,0
Betriebstemperatur	110
Anschluss elektrisch	400V/50Hz
Leistungsstufen	10,0 / 6,7 / 5,0
Durchmesser	185 mm
Max. Höhe	110 mm
Breite	150 mm
Einbaulänge	495 mm
Gewicht	5,00 kg

Beschreibung

Reflex EFHR
Elektro-Flanschheizkörper für die elektrische Zusatzbeheizung von Reflex Storatherm Heat H.../R und HF.../R Heizwasserpufferspeicher und Reflex Storatherm Aqua Speicher-Wassererwärmer mit entsprechender Einbaumöglichkeit über die Besichtigungsöffnung.

Temperaturregler bis 95°C Sollwerteinstellung. Anschlussklemmkasten ist integriert. 3 Leistungsstufen umklemmbar. Inklusive Flansch und Dichtung. Einbau und elektrischer Anschluss erfolgt bauseits. Wasserhärte max. 14°dH, für Dauerbetrieb zugelassen.

