

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68

kg

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter und geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden.

Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.

Temperaturbereich:


-20 °C - +70 °C.

Zeichnungshinweis:

1) Montageloch bei K2091.0305 nicht verfügbar.

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg

kg
Zeichnungen



Artikelübersicht

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B
K2091.0305	16	-	-	209,5	234,9	260,3	-	-	200,1	212,8	225,5	12,7
K2091.0356	16	-	-	260,3	285,7	311,1	-	-	250,9	263,6	276,3	12,7
K2091.0406	16	-	-	311,1	336,5	361,9	-	-	301,7	314,4	327,1	12,7
K2091.0457	16	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	143	279,4	352,5	365,2	377,9	12,7
K2091.0508	16	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	168,4	330,2	403,3	416	428,7	12,7
K2091.0559	16	228,6	416	463,5	488,9	514,3	193,8	381	454,1	466,8	479,5	12,7
K2091.0610	16	254	466,8	514,3	539,7	565,1	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	12,7
K2091.0660	16	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	12,7
K2091.0711	16	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	270	533,4	606,5	619,2	631,9	12,7

Bestellnummer	H	Hub S	L	Fp1= Tragkraft Paar 10.000 zy.	Montage	Produkttyp	Verpackungsart
K2091.0305	50,8	330	305	68	Montage seitlich	Standard	1 Stück = 1 Paar
K2091.0356	50,8	381	356	67	Montage seitlich	Standard	1 Stück = 1 Paar
K2091.0406	50,8	432	406	67	Montage seitlich	Standard	1 Stück = 1 Paar

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68

kg

Artikelübersicht

Bestellnummer	H	Hub S	L	Fp1= Tragkraft Paar 10.000 zy.	Montage	Produkttyp	Verpackungsart
K2091.0457	50,8	483	457	66	Montage seitlich	Standard	1 Stück = 1 Paar
K2091.0508	50,8	533	508	66	Montage seitlich	Standard	1 Stück = 1 Paar
K2091.0559	50,8	584	559	64	Montage seitlich	Standard	1 Stück = 1 Paar
K2091.0610	50,8	635	610	61	Montage seitlich	Standard	1 Stück = 1 Paar
K2091.0660	50,8	686	660	58	Montage seitlich	Standard	1 Stück = 1 Paar
K2091.0711	50,8	737	711	55	Montage seitlich	Standard	1 Stück = 1 Paar