

Termékinformációk

83 61 015

Csőfogó S-pofa Gyorsállítással

- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- A nyílásszélesség időtakarékos, precíz beállítása gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Erőkímélő munka önszorítással
- Nincs véletlen fogószár elállítás
- Nagy kopásállóság az edzett fogzásnak köszönhetően
- Maximális terhelhetőség a teljesen nemesített fogószárnak köszönhetően
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános	
Cikkszám	83 61 015
EAN	4003773077619
Fogó	szürke porfesték-bevonat
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	1.470 g
Méret	420 x 84 x 28 mm

Műszaki jellemzők	
fesztáv	60 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 3/8 Coll
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 60 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	60 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 1 1/2 Coll
	37,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



