

## Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van staal, wieldiameter 30 mm, baan lengte x breedte 3 m x 200 mm, asafstand 50 mm

Artikelnummer: 551616



## Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

### Recht

rollenbaan

- draagrol van staal
- wieldiameter 30 mm
- baan lengte x breedte 3 m x 200 mm
- breedte 240 mm
- asafstand 50 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 150 mm
- U-profielrame hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag















### Technische details


transporttechniek	transportbaan	breedte	240 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	150 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	50 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	staal	framebreedte	20 mm
diameter rol	30 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	3 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte 200 mm

gewicht 36,7 kg

## Gerelateerde Producten

120476		staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
120487		staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
120498		staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
120501		staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
120512		staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
126042		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
429226		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, lengte 1 m
429237		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, lengte 1 m
510307		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 30 mm, baan lengte x breedte 1 m x 200 mm, asafstand 50 mm, met scharnieren en handgreep
510314		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510317		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510320		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510323		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510327		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

551693		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 30 mm, baanbreedte 200 mm, asafstand 50 mm
551773		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 30 mm, baanbreedte 200 mm, asafstand 50 mm