


REMA Manuelle Hub/Zugwinde DLB



Merkmale

- Verzinktes teiloffenes Gehäuse (DL2500G mit schwarzer Trommel).
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Position festhalten.
- Mit Sperrklinke für erhöhte Sicherheit.

Standardlieferung

- Ohne Drahtseil.

Optionen


- Drahtseil nach DIN 3060 mit Haken.
- Bandsatz nach DIN 3060 mit Haken.

Wichtig

- Zum Anheben von Lasten ist ein drehungsfreies Seil zu wählen, zum Ziehen ein anderer Seiltyp.
- Bitte geben Sie vor der Bestellung des Drahtseiles an, welche Lasten Sie bewegen möchten.

Norm:

- EN12100-1/2, EN13157



Typ	Tragfähigkeit (kg)	Min. Last (kg)	Seil Nutzlänge (m)	Seil-durchmesser (mm)	Hubhöhe pro Umdrehung (mm)	Trommel-durchmesser (mm)	Trommel-breite (mm)	Übersetzung	Kurbel-länge (mm)	Kurbel-kraft (kg)	Fußplatte (cm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
DLB-350A	159	23	25	3	22.5	26	52	3.2:1	178	10	13 x 10	3	2117010
DLB-800AG	360	23	23	4	36	48	53	4.4:1	178	12	13 x 10	3	2117011
DLB-1200AG	545	23	19.7	5	39	64	51	5.4:1	238	19	13 x 10	4	2117013
DLB-1500AG	680	34	15.1	6	40	64	62	5.4:1	305	18	14 x 12	5	2117015
DLB-2000AG	905	89	8.9	7	30	64	54	17.3:1	238	8	18 x 12	7	2117016
DLB-2500G	1135	136	7.4	8	23	79	66	12.0:1	244	13	26 x 14	12	2117017