


Für Schalttafeleinbau

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Gehäuse und Kugel:  | Messing verchromt               |
| Drehgriff:          | PA 66 glasfaserverstärkt        |
| Kugelabdichtung:    | PTFE                            |
| Spindelabdichtung:  | NBR                             |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +80 °C               |
| Betriebsdruck:      | -0,99 bar bis 20 bar            |
| Gewinde:            | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 |
| Einsatzbereich:     | Druckluft, Wasser, Öl           |



### 3-Wege-Mini-Kugelhähne, L-Bohrung

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Gewinde     | DN | SW 1<br>mm | SW 2<br>mm | L<br>mm | G<br>mm | H1<br>mm | H2<br>mm | S max.<br>mm | P<br>mm |
|-------------|-----------|-------------|----|------------|------------|---------|---------|----------|----------|--------------|---------|
| 381.01      | 103363    | G 1/8 innen | 5  | 17         | 17         | 35,0    | 19,0    | 33,5     | 15,5     | 4,5          | 14,5    |
| 381.02      | 103364    | G 1/4 innen | 5  | 17         | 17         | 37,0    | 19,0    | 33,5     | 17,5     | 4,5          | 14,5    |
| 381.03      | 103365    | G 3/8 innen | 7  | 17         | 21         | 42,0    | 19,0    | 35,0     | 19,5     | 4,5          | 14,5    |

113365 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 129830 (381.03-R)

### 3-Wege-Mini-Kugelhähne, T-Bohrung

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Gewinde     | DN | SW 1<br>mm | SW 2<br>mm | L<br>mm | G<br>mm | H1<br>mm | H2<br>mm | S max.<br>mm | P<br>mm |
|-------------|-----------|-------------|----|------------|------------|---------|---------|----------|----------|--------------|---------|
| 382.01      | 103366    | G 1/8 innen | 5  | 17         | 17         | 35,0    | 19,0    | 33,5     | 15,5     | 4,5          | 14,5    |

113366 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 129831 (382.01-R)

|        |        |             |   |    |    |      |      |      |      |     |      |
|--------|--------|-------------|---|----|----|------|------|------|------|-----|------|
| 382.02 | 103367 | G 1/4 innen | 5 | 17 | 17 | 37,0 | 19,0 | 33,5 | 17,5 | 4,5 | 14,5 |
| 382.03 | 103368 | G 3/8 innen | 7 | 17 | 21 | 42,0 | 19,0 | 35,0 | 19,5 | 4,5 | 14,5 |

