



[Zum Produkt](#)



[Datenblatt](#)

---

## Servierwagen 1060L - 2 Borde mont. LIR

**Der Universal-Wagen.**

Der stabile Servierwagen in leichter Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Je nach erforderlichem Transportumfang mit 2 bis 4 Borden und verschiedenen Bord-Größen erhältlich. Mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämpfen. Als zusätzliches Zubehör kann am Schiebegriff ein passender Edelstahl-Abräumbehälter einfach eingehängt werden. Bei montierter Ausführung können die Borde zudem mit einer extra Galerie aus Edelstahl-Rundmaterial versehen werden, für rutschsicheren Transport.

## TECHNISCHE MERKMALE

Servierwagen 1060L - 2 Borde mont. LIR



## TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1070 x 670 x 955 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	25 kg
Anzahl Borde	2
Lichtmass zwischen	
Borden	588 mm
Lieferzustand	montiert
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollentyp	Luftidentisch
Rollen-Ø	125 mm
Max. Zuladung	125 kg

**Bestellnummer** **88 02 55 18**

## VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Tiefgezogene, schallgedämmte Borde mit Stopprand.
- Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte.
- Optimale Fahrbarkeit mit robusten, feststellbaren Rollen und Rundrohr-Schiebebügel.
- Stoßbecken an jedem Bord für Rammschutz.
- Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.