

## Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite  
585 x 1190 x 790 mm, Inhalt 400 l, Aus  
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)  
in grau, Standfläche

Artikelnummer: 100561



## Cemo GFK Großbehälter

### GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 585 x 1190 x 790 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 1037 x 637 mm
- Inhalt 400 l
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in grau
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

### Technische Details




Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Form	konisch	stapelbar	nein
Inhalt	400 l	faltbar	nein

Höhe	585 mm	nestbar	ja
Länge	1190 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	1109 mm	Unterbau	Standfläche
Breite	790 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	709 mm	Griff	Umlaufender Griffband
Bodenlänge	1045 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	1037 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	645 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	637 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grau
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	17 kg

## Zubehör

100595		Fahrgestell, Für 400 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 1045 x 645 mm, Höhe mit Behälter 760 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
100602		Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter mit 400 l Inhalt, Höhe 140 mm
704182		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 400 l Inhalt, in grau

## Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium