

IBC-Container

Höhe x Länge x Breite 996 x 600 x 800 mm, Inhalt 300 l, Einfüllöffnung Ø 150 mm, mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt, Aus Hochdruck-Polyethylen in naturweiss, Mit Kunststoffpalette



Artikelnummer: 242938

IBC-Container

- Höhe x Länge x Breite 996 x 600 x 800 mm
- Inhalt 300 l
- Einfüllöffnung Ø 150 mm
- mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt
- Aus Hochdruck-Polyethylen in naturweiss
- Mit Kunststoffpalette
- Mit Schraubdeckel
- Verschließbar mit Plomben
- 2-fach dynamisch/4-fach statisch stapelbar

Technische Details

Behältertyp	IBC-Container	Material	Hochdruck-Polyethylen
Euronorm	ja	recyclbar	ja
Inhalt	300 l	Durchmesser Öffnung	150 mm
Höhe	996 mm	Deckel	ja
Länge	600 mm	Deckeltyp	Schraubdeckel
Breite	800 mm	Schließsystem	Plomben
Lebensmittelgeeignet	nein	Unterbau	Kunststoffpalette
Gefahrstoffeeignung	nein	Ablauf	mit Auslaufventil NW 50,

		Öffnung mit Alu-Platine versiegelt
stapelbar	ja	Farbe naturweiss
nestbar	nein	Gewicht 27 kg
unterfahrbar	ja	