


Ray

- Steuerung durch Fernbedienung oder am Kopf
- Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (> 90)
- Automatische Abschaltung nach 60 Sek. oder 10 Min.
- Farbtemperatur ist dimm- und wechselbar
- Memory-Funktion



Technische Daten

Leistung:	10 W
Gewichteter Energieverbrauch:	10 kWh / 1000 h
Spannung:	220–240 V AC, 50–60 Hz
Lichtstrom:	600 Lumen
Lichtausbeute:	60 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000–6000 Kelvin
Max. Beleuchtungsstärke:	1100 Lux (Messabstand 40 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 90
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 600 mm
Höhe:	max. 540 mm
Armlänge:	320 mm × 320 mm
Klemme:	58 mm × 50 mm, Spannweite 0–70 mm
Leuchtenkopf:	445 mm Länge × 30 mm Breite
Kabellänge:	1.5 m
Fernbedienung:	Infrarotsender, Reichweite ca. 3.5 m 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Nettogewicht:	0.83 kg
Material:	ABS, Aluminium, Eisen
Verpackung:	braune Verkaufsverpackung mit farbiger Etikette
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F Modellkennung: ray0000100007

Artikel-Nummer: 41-5011.007 schwarz

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

styro ag
Frauholzstrasse 27
CH-6422 Steinen
www.styro.ch