


## Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 945 2003
Beschreibung	Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09149452003">https://b2b.harting.com/09149452003</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® Domino RJ45 Cube
Modulgröße	Domino Modul
Modulbeschreibung	großer Tab

### Ausführung

Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss
Geschlecht	Stift
Schirmung	geschirmt
Kontaktanzahl	4

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	AWG 24 ... AWG 22
Aderaußendurchmesser	≤1,6 mm
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Isolationswiderstand	>10 <sup>10</sup> Ω



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥500

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA) Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140399976
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)