


Datenblatt / Datasheet



USA Stecker 5-15P mit innenliegender Zugentlastung, 2 polig mit Schutzkontakt. Gerade Ausführung. Geeignet für Kabeldurchmesser 7,5 – 14,3 mm. Wiederanschliessbar.

USA plug 5-15P with build-in strain relief, 2-pol. 3-wire Ground. Straight version. Usuable for cable diameters 296 – 562 inches. Rewirable.

Typ: 76.110.15.125
 Type: 810502 Art. Nr.

Nennspannung: 125 V, 60 Hz AC
 Rated voltage:

Nennstrom: 15 A
 Rated current:

Bauart: Nema 5-15P
 According to:

Schutzart: IP XX
 IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
 Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: Messing Kontakte
 Material of Terminals: Brass terminals

Kontaktträger: Thermoplast
 Carrying parts: Thermoplastic material

Gehäuse: Gummi/Vinyl schwarz
 Cover: Rubber/Vinyl black

Approbationen: UL; CSA; NOM
 Certified by:

Anmerkung: Für raue Einsatzbedingungen
 Annotation: For rough duty grounding applications

RoHs Konformität:
 RoHs Compliance:

Ce Kennzeichnung:
 Ce Marking: