

## JALAS® 2112 RONALD

EN ISO 20347:2012, 02

### EIGENSCHAPPEN

Goede grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

### SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, lage schoenen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK 39-47

PLATFORM Comfort

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

VOERINGMATERIAAL Varkenshuid, textiel

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Veters

KLEUR Zwart



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
39	2112-39	6408487385438
40	2112-40	6408487385445
41	2112-41	6408487385452
42	2112-42	6408487385469
43	2112-43	6408487385476
44	2112-44	6408487385483
45	2112-45	6408487385490
46	2112-46	6408487385506
47	2112-47	6408487385513

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.



## JALAS® 2112 RONALD

### KENMERKEN

Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

### PRIMAIRE BESCHERMING

Voorkomt risico op; antistatisch

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, schone omgevingen

### PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Hotel- en restaurantwerk, servicewerkzaamheden, kantoorwerk

### PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

HoReCa, service

2(3)

CE



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2112 RONALD

**VOLDOET AAN**  
EN ISO 20347:2012

### BESCHRIJVING NALEVING

O2: O1 + WRU

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD)  
onder 35 megaohm



CE



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD

*De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.*

2016-02-04

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com