

VALUE SFP Modul (MiniGBIC) LX/LC, 1/1,25G, Single Mode 1310nm, max. 2km

Artikelnummer

Hersteller

Hersteller-Art.-Nr.

EAN (Einzelstück)

21.99.3499

VALUE

21.99.3499

7630049632752



VALUE SFP-Modul für Netzwerkverbindungen in Gigabit Ethernet Netzwerken (1Gbit/s und 1,25Gbit/s)

- Zum Einsatz in Gigabit Ethernet Netzwerken (1Gbit/s / 1,25 Gbit/s)
- Für Single Mode - Fasern mit 1310 nm
- Unterstützt Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- Hot-Swappable
- Betriebstemperatur 0°C bis 70°C
- Formfaktor MiniGBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- Die maximale Kabellänge beträgt 2 km beim Einsatz einer 9/125µm-Faser

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	Transceiver-Modul
Farbe	silberfarben
Lieferumfang	Mini GBIC
Anzahl Ports gesamt	1
Gigabit Ethernet Ports	1
Fiber	

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Höhe	12 mm
Breite	14 mm
Tiefe	57 mm
Gewicht	15 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	30 mm
Verpackungstiefe	70 mm
Paketgewicht	0.018 kg